

**Ansell****Handschoenpaar HyFlex® 11-571, Handschoenmaat: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094452 7
GTIN	10076490630796
Artikelklasse	04P

**Omschrijving****Uitvoering:**

HyFlex® 11-571. **Ultralicht ontwerp** in **snijbeschermingsklasse D**. Met verstevigde duimkromming voor een langere standtijd. Geschikt voor touchscreens. Geschikt voor **ESD-werkplekken**.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.

**Technische beschrijving**

Handschoentype	Snijbestendige handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens

elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
EN 388	4X43D
Dragermateriaal	INTERCEPT™
Coating	Nitril
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	grijs
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	D
Producttype	Snijbestendige handschoenen