



Digitaal XTL-binnen-snelmeetgereedschap met Bluetooth, Meetbereik: 65-80mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428761 65-80
GTIN	2050002078062
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf gr. 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Uitstekend geschikt voor verticale boringsmeting.

Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

Levering:

Meethendel, meetkop met UKAS-testrapport, inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498950 (vanaf gr. 20), nr. 498951 (tot gr. 20), instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	1
------------------------------	---

Meetbereik	65 - 80 mm
Maximale afwijking	0,005 mm
Maat a	0,5 mm
Meetdiepte met verlengstuk	230 mm
Aflezings	0,001 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Standaardmeetdiepte	80 mm
Norm	DIN 863
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	022500 100
DAkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 80 mm	484030 80
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Aansluitkabel duplex Type 2	498950 2

Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 5/150	428510 5/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 75 mm	484030 75
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 65 mm	484030 65
Aansluitkabel duplex Type USB2	498950 USB2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 70 mm	484030 70
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 72 mm	484030 72
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 71 mm	484030 71
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 68 mm	484030 68
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 79 mm	484030 79
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 73 mm	484030 73
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 69 mm	484030 69
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 66 mm	484030 66
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 78 mm	484030 78
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 67 mm	484030 67
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 76 mm	484030 76
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 77 mm	484030 77
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 74 mm	484030 74