



Digitale XTL-binnen-snelmeetgereedschapset met Bluetooth, Meetbereik: 50-100mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428771 50-100
GTIN	2050002078123
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf gr. 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Uitstekend geschikt voor verticale boringsmeting.

Functie:

- Omschakeling mm / inch.
- Instelling van 2 preset-waarden.
- Aan- / uit-waardeopslagtoets.

Levering:

Digitale snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen nr. 428760 en controleringen met UKAS-testrapport.

Technische beschrijving

Instelring-Ø	65 / 80 mm
Aantal meetkoppen	3

Meetbereik	50 - 100 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Maximale afwijking	0,005 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Aflezings	0,001 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Norm	DIN 863
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Accessoires

Aansluitkabel duplex Type USB2	498950 USB2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 60 mm	484030 60
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 75 mm	484030 75
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 5/150	428510 5/150
Aansluitkabel duplex Type 2	498950 2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 90 mm	484030 90

