

Garant**DRAADSNIJSET met tappensets 3-delig, Voor metrische schroefdraad: M3-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	145114 M3-20
GTIN	4067263125013
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Stevige metalen doos met draaggreep en 2 excentersluitingen. Elk stuk gereedschap is voor transportdoeleinden veilig en beschermd in een schuimrubber inzetstuk opgeborgen en ligt door een overzichtelijke indeling direct binnen handbereik. De houder met tappen klapt bij het openen van de deksel automatisch omhoog. Voor een gedetailleerde beschrijving van het gereedschap, zie de afzonderlijke producten.

Inhoud:

resp. 1 tappenset 3-delig nr. 130150: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

Resp. 1 snijplaat nr. 140300: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

resp. 1 verstelbaar wringijzer nr. 148410: Gr. 1.1/2; 3

resp. 1 snijplaathouder nr. 149310: Gr. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18

1 Schroefdraadsjabloon nr. 477000: Gr. M/W

1 Schroevendraaier nr. 664300: Gr. 3×60

1 gereedschapshouder met ratel nr. 148701: Gr. 85; 110

1 Schroevendraaier nr. 664300: Gr. 3×60

Technische beschrijving

Lengte	602 mm
Breedte	480 mm

Hoogte	63 mm
Voor metrische schroefdraad	M3 - M20
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Producttype	Snijplaat

Accessoires

Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 10,2	114150 10,2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 2,5	114150 2,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 3,3	114150 3,3
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 4,2	114150 4,2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 5	114150 5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,8	114150 6,8
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,5	114150 8,5
Handtappenset M M10	130150 M10
Handtappenset M M12	130150 M12
Handtappenset M M14	130150 M14
Handtappenset M M16	130150 M16
Handtappenset M M18	130150 M18
Handtappenset M M20	130150 M20
Handtappenset M M3	130150 M3
Handtappenset M M4	130150 M4
Handtappenset M M5	130150 M5
Handtappenset M M6	130150 M6
Handtappenset M M8	130150 M8
Snijplaat6g M M10	140300 M10
Snijplaat6g M M12	140300 M12
Snijplaat6g M M14	140300 M14

Snijplaat6g M M16	140300 M16
Snijplaat6g M M18	140300 M18
Snijplaat6g M M20	140300 M20
Snijplaat6g M M3	140300 M3
Snijplaat6g M M4	140300 M4
Snijplaat6g M M5	140300 M5
Snijplaat6g M M6	140300 M6
Snijplaat6g M M8	140300 M8
Metalen doos, leeg, voor draadsnijgereedschapsset Voor metrische schroefdraad M3-12	145605 M3-12
Metalen doos, leeg, voor draadsnijgereedschapsset Voor metrische schroefdraad M3-20	145605 M3-20
Wringijzer, verstelbaar Type 1	148410 1
Wringijzer, verstelbaar Type 1.1/2	148410 1.1/2
Wringijzer, verstelbaar Type 2	148410 2
Wringijzer, verstelbaar Type 3	148410 3
Tapkruk met ratel Totale lengte 110 mm	148700 110
Tapkruk met ratel Totale lengte 85 mm	148700 85
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 20X5 mm	149310 20X5
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 20X7 mm	149310 20X7
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 25X9 mm	149310 25X9
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 30X11 mm	149310 30X11
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 38X14 mm	149310 38X14
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 45X18 mm	149310 45X18
Schroefdraadsjabloon Voor schroefdraad M/W	477000 M/W