

**Handschoenpaar 6845 // SKIN FLEX 3D, Handschoenmaat: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094533 8
GTIN	4059904206755
Artikelklasse	09H

Omschrijving**Uitvoering:**

SKIN FLEX 3D 6845. Zeer hoge snijbescherming (prestatieniveau F) met tegelijkertijd hoog draagcomfort dankzij de 3D FIT pasvorm. Met verstevigde duimkromming. Geschikt voor touchscreens. Geschikt voor ESD-werkplekken.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.

Technische beschrijving

Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Snijbestendige handschoenen

Inhoud	1
Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
EN 388	4X42F
Dragermateriaal	Nylon
Coating	Nitril
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	F
Producttype	Snijbestendige handschoenen