

**Handschoenpaar 6345 // SKIN FLEX 3D, Handschoenmaat: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094532 7
GTIN	4059904207028
Artikelklasse	09H

Omschrijving**Uitvoering:**

SKIN FLEX 3D 6345. De 18G-breitechnologie en de 3D FIT zorgen voor een zeer goede beweging van de vingers en perfecte pasvorm. Met verstevigde duimkromming. Geschikt voor touchscreens. Geschikt voor ESD-werkplekken.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.

Technische beschrijving

Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Snijbestendige handschoenen

Inhoud	1
Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie	18G
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
EN 388	4X31C
Dragermateriaal	Nylon
Coating	Nitril
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	zwart / grijs
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	C
Producttype	Snijbestendige handschoenen