

**DRAADSNIJSET met tappensets 3-delig, Voor metrische schroefdraad: M3-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	145119 M3-12
GTIN	4067263118343
Artikelklasse	12K

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Stevige metalen doos** met draaggreep en 2 excentersluitingen. Elk stuk gereedschap is voor transportdoeleinden veilig en beschermd in een schuimrubber inzetstuk opgeborgen en ligt door een overzichtelijke indeling direct binnen handbereik. De houder met tappen klapt bij het openen van de deksel automatisch omhoog. Voor een gedetailleerde beschrijving van het gereedschap, zie de afzonderlijke producten.

**Inhoud:**

resp. 1 tappenset 3-delig nr. 130250: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Resp. 1 snijplaat nr. 140330: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

resp. 1 spiraalboor nr. 114031: Maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

resp. 1 verstelbaar wringijzer nr. 148410: Gr. 1; 2

1 gereedschapshouder met ratel nr. 148701: Gr. 85

resp. 1 snijplaathouder nr. 149310: Gr. 20x5; 20x7; 25x9; 30x11; 38x14

1 Schroefdraadsjabloon nr. 477000: Gr. M/W

1 Schroevendraaier nr. 664300: Gr. 3x60

**Technische beschrijving**

Breedte	221 mm
Hoogte	55 mm

Voor metrische schroefdraad	M3 – 12
Lengte	416 mm
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Producttype	Snijplaat

## Accessoires

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 10,2	114030 10,2
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 2,5	114030 2,5
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,8	114030 6,8
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,5	114030 8,5
Handtappenset M M12	130150 M12
Handtappenset M M10	130200 M10
Handtappenset M M12	130200 M12
Handtappenset M M3	130200 M3
Handtappenset M M5	130200 M5
Handtappenset M M6	130200 M6
Handtappenset M M8	130200 M8

Snijplaat6g M M10	140330 M10
Snijplaat6g M M12	140330 M12
Snijplaat6g M M3	140330 M3
Snijplaat6g M M4	140330 M4
Snijplaat6g M M5	140330 M5
Snijplaat6g M M6	140330 M6
Snijplaat6g M M8	140330 M8
Metalen doos, leeg, voor draadsnijgereedschapsset Voor metrische schroefdraad M3-12	145610 M3-12
Wringijzer, verstelbaar Type 1	148410 1
Wringijzer, verstelbaar Type 2	148410 2
Tapkruk met ratel Totale lengte 85 mm	148700 85
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 20X5 mm	149310 20X5
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 20X7 mm	149310 20X7
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 25X9 mm	149310 25X9
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 30X11 mm	149310 30X11
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 38X14 mm	149310 38X14
Schroefdraadsjabloon Voor schroefdraad M/W	477000 M/W