

**Garant****DRAADSNIJSET met enkelsnijdende tappen, Voor metrische schroefdraad: M3-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	145314 M3-12
GTIN	4067263118367
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Stevige metalen doos** met draaggreep en 2 excentersluitingen. Elk stuk gereedschap is voor transportdoeleinden veilig en beschermd in een schuimrubber inzetstuk opgeborgen en ligt door een overzichtelijke indeling direct binnen handbereik. De houder met tappen klapt bij het openen van de deksel automatisch omhoog. Voor een gedetailleerde beschrijving van het gereedschap, zie de afzonderlijke producten.

**Inhoud:**

resp. 3 enkelsnijdende draadtappen nr. 131450: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Resp. 1 snijplaat nr. 140300: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

resp. 1 spiraalboor nr. 114150: Maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

resp. 1 verstelbaar wringijzer nr. 148410: Gr. 1; 2

1 gereedschapshouder met ratel nr. 148701: Gr. 85

resp. 1 snijplaathouder nr. 149310: Gr. 20x5; 20x7; 25x9; 30x11; 38x14

1 Schroefdraadsjabloon nr. 477000: Gr. M/W

1 Schroevendraaier nr. 664300: Gr. 3x60

**Technische beschrijving**

Breedte	223 mm
---------	--------

Hoogte	55 mm
Lengte	420 mm
Voor metrische schroefdraad	M3 – 12
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Producttype	Snijplaat

## Accessoires

Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 10,2	114150 10,2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 2,5	114150 2,5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 3,3	114150 3,3
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 4,2	114150 4,2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 5	114150 5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,8	114150 6,8
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,5	114150 8,5
Enkelsnijdende draadtapkort M M10	131450 M10
Enkelsnijdende draadtapkort M M12	131450 M12
Enkelsnijdende draadtapkort M M3	131450 M3
Enkelsnijdende draadtapkort M M4	131450 M4
Enkelsnijdende draadtapkort M M5	131450 M5
Enkelsnijdende draadtapkort M M6	131450 M6
Enkelsnijdende draadtapkort M M8	131450 M8
Snijplaat6g M M10	140300 M10
Snijplaat6g M M12	140300 M12
Snijplaat6g M M3	140300 M3
Snijplaat6g M M4	140300 M4
Snijplaat6g M M5	140300 M5
Snijplaat6g M M6	140300 M6

Snijplaat6g M M8	140300 M8
Metalen doos, leeg, voor draadsnijgereedschapsset Voor metrische schroefdraad M3-12	145605 M3-12
Wringijzer, verstelbaar Type 1	148410 1
Wringijzer, verstelbaar Type 2	148410 2
Tapkruk met ratel Totale lengte 85 mm	148700 85
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 20X5 mm	149310 20X5
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 20X7 mm	149310 20X7
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 25X9 mm	149310 25X9
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 30X11 mm	149310 30X11
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 38X14 mm	149310 38X14
Schroefdraadsjabloon Voor schroefdraad M/W	477000 M/W