

Monitorarm voor tafelbevestiging voor grote/zware monitors, Type: 1



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 928296 1 |
| GTIN | 4067263137283 |
| Artikelklasse | 91P |

Omschrijving

Uitvoering:

Driedimensionale monitorzwenkarm van aluminium en kunststof, met gasdrukveer voor een comfortabele, ergonomische instelling van de monitor. De draaiarm van de monitor is in hoogte verstelbaar, zwenkbaar, kantelbaar en draaibaar. Bijzonder geschikt voor het gebruik van grote en zware beeldschermen, zoals curved screens, voor een monitorgewicht van 6 – 15 kg. Voor monitorgroottes van 19 – 40 inch. 360° draaibaar met instelbare aanslag op 180°. Instelbare weerstanden van de draaischarnieren. Schakelen van de monitor van dwars- naar hoogformaat door pivot-functie. Hoogteverstelbereik 300 mm (midden VESA 150 mm tot 450 mm boven het tafelloppervlak). Kantelbaar: 70°.

Eenvoudige monitormontage door QuickRelease met eenhandsbediening. Kabelgeleiding door geïntegreerde kabelhouders en afdekkingen. Flexibele bevestiging (tafelklem, kabelgat- en boorschroefbevestiging) voor tafelbladdikte 10 – 50 mm.

Toepassing:

Monitormontage via VESA-standaard 75/100.

Levering:

Zwenkarm met VESA-opname, afstandhouder, schroefset.

Kleur:

Zilver.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Reikwijdte zwenkarm | 525 mm |
| Zwenkhoek | 70 graden |
| Belastbaarheid | 6 - 15 kg |
| Zwenkbereik | 360 graden |
| Producttype | Scheren-/toetsenbordhouder |