

ELTEN**Lasserschoen, hoog model, zwart CARL II HI, S3, EU-schoenmaat: 41**

Bestelgegevens

Bestelnummer	092254 41
GTIN	4030839365083
Artikelklasse	09P

Omschrijving

Uitvoering:

Lasserslaars met uitstekende thermische eigenschappen. Hittebestendig tot ca. 200 °C, kortstondig tot 300 °C.

- **Bovenmateriaal van sterk rundleder.**
- **Leren voering.**
- **Gesloten tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak Basic grey.**
- **Antistatische softvlies-binnenzool.**
- **Rubber/PU-loopzool SAFETY-GRIP met grof profiel.**
- **PU-neusbescherming.**
- **Hittebestendige naden.**
- **Snelsluiting voor comfortabel aantrekken.**
- **Gevoerde vonkbeschermingsmanchet.**

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC LG HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 39 – 48.

Technische beschrijving

Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Geslacht	Heren
Eigenschap	brandstofbestendig
Eigenschap	laddergrip
Veiligheidsklasse	S3
Materiaal teenbeschermer	Staal
Doorloopzekerheid	Staal
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C
Producttype	Veiligheidslaarzen

Accessoires

InlegzolenSensiCare Low EU-schoenmaat 41	092835 41
InlegzolenSensiCare Medium EU-schoenmaat 41	092836 41
InlegzolenSensiCare High EU-schoenmaat 41	092837 41