



Lassersschoen, hoog model, zwart CARL II HI, S3, EU-schoenmaat: 42



Bestelgegevens

Bestelnummer	092254 42
GTIN	4030839365090
Artikelklasse	09P

Omschrijving

Uitvoering:

Lasserslaars met uitstekende thermische eigenschappen. Hittebestendig tot ca. 200 °C, kortstondig tot 300 °C.

- **Bovenmateriaal van sterk rundleder.**
- **Leren voering.**
- **Gesloten tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak Basic grey.**
- **Antistatische softvlies-binnenzool.**
- **Rubber/PU-loopzool SAFETY-GRIP met grof profiel.**
- **PU-neusbescherming.**
- **Hittebestendige naden.**
- **Snelsluiting voor comfortabel aantrekken.**
- **Gevoerde vonkbeschermingsmanchet.**

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 FO SR LG HI HRO

Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 39 – 48.

Technische beschrijving

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C
Serie	CARL
Geslacht	Heren
Kleur	zwart
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Doorloopzekerheid	Staal
EU-schoenmaat	42
Eigenschap	brandstofbestendig
Eigenschap	ladder grip
Veiligheidsklasse	S3
Materiaal veiligheidsneus	Staal
Producttype	Veiligheidslaarzen

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/092254-42>