

**ELTEN****Lasserschoen, hoog model, zwart CARL II HI, S3, EU-schoenmaat: 48**

## Bestelgegevens

Bestelnummer

092254 48

GTIN

Artikelklasse

09P

## Omschrijving

### Uitvoering:

Lasserslaars met uitstekende thermische eigenschappen. Hittebestendig tot ca. 200 °C, kortstondig tot 300 °C.

- **Bovenmateriaal van sterk rundleder.**
- **Leren voering.**
- **Gesloten tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak Basic grey.**
- **Antistatische softvlies-binnenzool.**
- **Rubber/PU-loopzool SAFETY-GRIP met grof profiel.**
- **PU-neusbescherming.**
- **Hittebestendige naden.**
- **Snelsluiting voor comfortabel aantrekken.**
- **Gevoerde vonkbeschermingsmanchet.**

### Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC LG HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

### Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 39 – 48.

## Technische beschrijving

Geslacht	Heren
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Materiaal teenbeschermkap	Staal
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C
Doorloopzekerheid	Staal
Veiligheidsklasse	S3
Eigenschap	brandstofbestendig
Eigenschap	laddergrip
Producttype	Veiligheidslaarzen

---

## Accessoires

InlegzolenSensiCare Low EU-schoenmaat 48	092835 48
InlegzolenSensiCare Medium EU-schoenmaat 48	092836 48
InlegzolenSensiCare High EU-schoenmaat 48	092837 48