

Garant**Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260711 20/09
GTIN	4045197655455
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	11 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Wisselplaatschroevenset	269028 2
geschikte wisselplaat	SC.. 09T3..
Totale lengte L neutrale houders	125 mm
Onderlegplaat	269005 12
Schachtgrootte	20 mm
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	10 mm
ISO-code houder	SSDCN 2020K09
Plaatafmeting	9 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Onderlegplaat Type 12	269005 12
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500