

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260706 25/12
GTIN	4045197653314
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	32 mm
Koplengte L ₁	25 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
ISO-code houder	SSSCR/L 2525M12
Schachtgrootte	25 mm
Plaatafmeting	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 20
geschikte wisselplaat	SC.. 1204..
Onderlegplaat	269005 9
Totale lengte L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroef voor onderlegplaat Type 5	269013 5
Wisselplaatschroevenset Type 20	269028 20
Onderlegplaat Type 9	269005 9
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500