


DCMT 11T308 Set van 10 stuks, Soort: HBX020

Bestelgegevens

Bestelnummer	260506 HBX020
GTIN	4045197670083
Artikelklasse	22D

Omschrijving

DCMT 11T308 Set van 10 stuks HBX020 Soort: HBX020

Spaanbreker: PM

Snijdiepte a_p : 0,1 - 3,75 mm

Voeding f : 0,06 - 0,36 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 300 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	PM
Snijdiepte a_p	0,1 - 3,75 mm
Voeding f	0,06 - 0,36 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 300 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm

Soort	HBX020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	eco-klemdraaihouder
Serie	Klemdraaihouder
Serie	Boorstang
Serie	Snijkop
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Aantal wisselingen/snijanten	2
Wisselplaatindeling	neutraal