

Garant**SOGX 110509, HB630, Type: UNI**

Bestelgegevens

Bestelnummer	234088 UNI
GTIN	4045197697875
Artikelklasse	21E

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Advies:

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

Voeding f: 0,08 - 0,2 mm/omw.

Technische beschrijving

Type	UNI
Serie	POWER DRILL
Aantal wisselingen/snijkanten	4
ISO-code wisselplaat	SOGX 110509
Soort	HB630
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,08 - 0,2 mm/omw.
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	210 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	140 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	140 m/min	M
GG(G)	geschikt	140 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		