


DNGA 150604, KBN35M, Type: MET

Bestelgegevens

Bestelnummer	255631 MET
GTIN	4960664544417
Artikelklasse	25H

Omschrijving
Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge Tough; 2 resp. 3 snijkanten per wisselplaat met speciale spaanbreker voor optimalisatie in de onderbroken snede.

Soort: KBN35M

Snijkantuitvoering: MET

Snijdiepte a_p : 0,1 - 0,3 mm

Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 180 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,1 - 0,3 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 180 m/min
Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snededcondities	licht onderbroken
Snijkantuitvoering	MET

Hoekradius	0,4 mm
Soort	KBN35M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	DNGA 150604
Aantal wisselingen/snijanten	2
Productnaamattribuut	KBN35M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		