

**Garant****Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 20/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260611 20/10
GTIN	4045197653246
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	RC.X 1003
Plaatafmeting	10 mm
Totale lengte L neutrale houders	125 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Functiebreedte L <sub>4</sub> neutrale houders	15 mm
Onderlegplaat	269005 11
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Afkoppellengte L <sub>1</sub> neutrale houders	20,3 mm
ISO-code houder	SRDCN 2020K10
Schachtgrootte	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Onderlegplaat Type 11	269005 11
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500