

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260707 16/09
GTIN	4045197653321
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	SC.. 09T3..
ISO-code houder	SSSCR/L 1616H09
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Schachtgrootte	16 mm
Plaatafmeting	9 mm
Onderlegplaat	269005 12
Koplengte L ₁	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Functiebreedte L ₄	20 mm
Totale lengte L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Onderlegplaat Type 12	269005 12
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500