

**KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 2×D, Ø DC m7: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235500 18
GTIN	4047109047143
Artikelklasse	24P

Omschrijving**Uitvoering:****Met combischacht.**

- Geoptimaliseerde koelkanalen voor een goede spaanafvoer.
- Tophoek 174° voor een vrijwel vlakke bodem van de boring.

Toepassing:

- Niet-roterend en roterend te gebruiken.
- Voor boringen onder moeilijke omstandigheden (walshuid, gietijzeren afschuiningen, onderbroken snede).
- Voor boringen met tolerantie $\pm 0,2$ mm.

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Afkoppellengte L_A : 60 mm

Schacht-Ø D_s : 25 mm

Schachtlengte L_s : 56 mm

ISO-code wisselplaat: SOEX 060306 18-..

Wisselplaatschroevenset: 239652 6IP2 (1,0 Nm)

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s	25 mm
ISO-code wisselplaat	SOEX 060306 18-..

Nuttige lengte L ₁	36 mm
Aantal snijkanten Z	1
Wisselplaatschroevenset	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Schachtlengte L _s	56 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominale Ø D	18
Totale lengte L	116 mm
Afkoppellengte L _A	60 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	2×D
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	Pakketboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, schacht E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP
Torx Plus®-klemmschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP2	239652 6IP2
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,0 Nm	211750 1,0