

Garant**Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 25/10mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260611 25/10 |
| GTIN | 4045197653253 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|--|---------------------|
| Schachtgrootte | 25 mm |
| ISO-code houder | SRDCN 2525M10 |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 2 |
| Plaatafmeting | 10 mm |
| Onderlegplaat | 269005 11 |
| Functiebreedte L ₄ neutrale houders | 17,5 mm |
| Afkoppellengte L ₁ neutrale houders | 20,3 mm |
| geschikte wisselplaat | RC.X 1003 |
| Totale lengte L neutrale houders | 150 mm |
| Schroef voor onderlegplaat | 269013 2 |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Inzetsoort | Neutraal |
| Inwendige koeling | nee |
| Instelhoek κ | 30 graden |
| Toepassing | Vlakdraaien |
| Toepassing | Langsdraaien buiten |

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 2

269028 2

Schroef voor onderlegplaat Type 2

269013 2

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Onderlegplaat Type 11

269005 11

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500