

**Garant****SCGT 09T302, Soort: HB7310****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260761 HB7310
GTIN	4045197670267
Artikelklasse	21G

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,1 - 4 mm
Hoofdtoepassing	N
Snedecondities	continu
Spaanbreker	AM
Voeding $f$	0,05 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Soort	HB7310
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	SCGT 09T302
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien