

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260606 16/10
GTIN	4045197655356
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	269028 2
ISO-code houder	SRGCR/L 1616H10
Koplengte L <sub>1</sub>	15,5 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	20 mm
Plaatafmeting	10 mm
Onderlegplaat	269005 11
Schachtgrootte	16 mm
geschikte wisselplaat	RC.X 1003
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Totale lengte L	100 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

## Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2

269013 2

Wisselplaatschroevenset Type 2

269028 2

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Onderlegplaat Type 11

269005 11

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500