

**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260707 20/09
GTIN	4045197653338
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	269028 2
Plaatafmeting	9 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 09T3..
Onderlegplaat	269005 12
Schachtgrootte	20 mm
ISO-code houder	SSSCR/L 2020K09
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Koplengte L <sub>1</sub>	20 mm
Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

**Accessoires**

Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 12	269005 12
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500