



## KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 2×D, Ø DC m7: 18,5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	235500 18,5
GTIN	4047109047150
Artikelklasse	24P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

#### Met combischacht.

- Geoptimaliseerde koelkanalen voor een goede spaanafvoer.
- Tophoek 174° voor een vrijwel vlakke bodem van de boring.

#### Toepassing:

- Niet-roterend en roterend te gebruiken.
- Voor boringen onder moeilijke omstandigheden (walshuid, gietijzeren afschuiningen, onderbroken snede).
- Voor boringen met tolerantie  $\pm 0,2$  mm.

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

#### Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

#### Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Afkoppellengte  $L_A$ : 62 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 25 mm

Schachtlengte  $L_s$ : 56 mm

ISO-code wisselplaat: SOEX 060306 18-..

Wisselplaatschroevenset: 239652 6IP2 (1,0 Nm)

### Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	1
Nuttige lengte $L_1$	38 mm

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ISO-code wisselplaat	SOEX 060306 18-..
Schachtlengte L <sub>s</sub>	56 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominale Ø D	18,5
Totale lengte L	118 mm
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	62 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	2×D
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	Pakketboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, schacht E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP2	239652 6IP2