



KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 2×D, Ø DC m7: 23mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	235500 23
GTIN	4047109047235
Artikelklasse	24P

Omschrijving

Uitvoering:

Met combischacht.

- Geoptimaliseerde koelkanalen voor een goede spaanafvoer.
- Tophoek 174° voor een vrijwel vlakke bodem van de boring.

Toepassing:

- Niet-roterend en roterend te gebruiken.
- Voor boringen onder moeilijke omstandigheden (walshuid, gietijzeren afschuiningen, onderbroken snede).
- Voor boringen met tolerantie $\pm 0,2$ mm.

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

voor inch-Ø: 29/32 inch

Afkoppellengte L_A : 70 mm

Schacht-Ø D_s : 25 mm

Schachtlengte L_s : 56 mm

ISO-code wisselplaat: SOEX 07T308 23-..

Wisselplaatschroevenset: 239652 8IP1 (1,3 Nm)

Technische beschrijving

Nuttige lengte L_1	46 mm
Aantal snijkanten Z	1

Wisselplaatschroevenset	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Schacht-Ø D _s	25 mm
ISO-code wisselplaat	SOEX 07T308 23-..
Schachtlengte L _s	56 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominale Ø D	23
voor inch-Ø	29/32 inch
Totale lengte L	126 mm
Afkoppellengte L _A	70 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	2×D
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	Pakketboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit voor Torx Plus®, schacht E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP1	239652 8IP1