

Garant**Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260611 20/12
GTIN	4045197653260
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	RC.X 1204
Onderlegplaat	269005 10
Totale lengte L neutrale houders	125 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	16 mm
ISO-code houder	SRDCN 2020K12
Plaatafmeting	12 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	20,3 mm
Schachtgrootte	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 10	269005 10
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500