

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260606 20/10
GTIN	4045197655363
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	RC.X 1003
Onderlegplaat	269005 11
Koplengte L ₁	17 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Functiebreedte L ₄	25 mm
ISO-code houder	SRGCR/L 2020K10
Schachtgrootte	20 mm
Plaatafmeting	10 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Onderlegplaat Type 11	269005 11
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500