

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260707 20/12
GTIN	4045197653345
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Onderlegplaat	269005 9
Koplengte L <sub>1</sub>	27 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 20
Schachtgrootte	20 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 1204..
Plaatafmeting	12 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
ISO-code houder	SSSCR/L 2020K12
Totale lengte L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

## Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 5

269013 5

Wisselplaatschroevenset Type 20

269028 20

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Onderlegplaat Type 9

269005 9

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500