

Garant**SOGX 060305, HB630, Type: UNI**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 234048 UNI |
| GTIN | 4045197697714 |
| Artikelklasse | 21E |

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Advies:

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

Voeding f: 0,05 - 0,16 mm/omw.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Type | UNI |
| Serie | POWER DRILL |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 |
| ISO-code wisselplaat | SOGX 060305 |
| Soort | HB630 |
| Snijmateriaal | HM |
| Voeding f | 0,05 - 0,16 mm/omw. |
| Producttype | Wisselplaat voor het boren |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 260 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 240 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 210 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 170 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | beperkt geschikt | 140 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 160 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | beperkt geschikt | 140 m/min | M |
| GG(G) | geschikt | 140 m/min | K |
| Uni | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |