

Garant**Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260611 25/12
GTIN	4045197653277
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	25 mm
Totale lengte L neutrale houders	150 mm
geschikte wisselplaat	RC.X 1204
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Onderlegplaat	269005 10
Plaatafmeting	12 mm
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	20,3 mm
ISO-code houder	SRDCN 2525M12
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	18,5 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 2

269028 2

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Onderlegplaat Type 10

269005 10

Schroef voor onderlegplaat Type 2

269013 2

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500