

Garant**Afsteekplaat neutraal, HB9140, Steekbreedte w: 1,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273505 1,5
GTIN	4067263125211
Artikelklasse	21J

Omschrijving**Toepassing:**

Voor afsteekzwaarden nr. 273551 – 273558.

Technische beschrijving

Hoekradius	0,15 mm
Snijmateriaal	HM
Steekbreedte w	1,5 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,04 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB9140
Aantal wisselingen/snijanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	120 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	110 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	90 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	70 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt onder voorwaarden		
nat maximaal	geschikt		