


Garant**Afsteekplaat neutraal, HB9035, Steekbreedte w: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273500 8
GTIN	4067263118794
Artikelklasse	21J

Omschrijving**Toepassing:**

Voor afsteekzwaarden nr. 273551 – 273558.

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,19 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Steekbreedte w	8 mm
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB9035
Aantal wisselingen/snijanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
GG(G)	geschikt onder voorwaarden	80 m/min	K
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		