

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260707 25/12 |
| GTIN | 4045197653352 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Onderlegplaat | 269005 9 |
| geschikte wisselplaat | SC.. 1204.. |
| Functiebreedte L ₄ | 32 mm |
| Plaatafmeting | 12 mm |
| ISO-code houder | SSSCR/L 2525M12 |
| Schachtgrootte | 25 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 20 |
| Koplengte L ₁ | 25 mm |
| Schroef voor onderlegplaat | 269013 5 |
| Totale lengte L | 150 mm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | nee |
| Instelhoek κ | 45 graden |
| Toepassing | Vlakdraaien |
| Toepassing | Langsdraaien buiten |

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 5

269013 5

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Onderlegplaat Type 9

269005 9

Wisselplaatschroevenset Type 20

269028 20

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500