

Garant**GARANT Master Steel HT verzinkborensset nr. 150350 met cassette 90°, TiAlN,
Aantal verzinkboren: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150354 6
GTIN	4067263125587
Artikelklasse	15B

Omschrijving**Uitvoering:**

Verzinkborenssets **in cassette**. Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.

Toepassing:

Precisie-verzinkboor voor het kerfvrij aanbrenen van conische verzinkingen.

Inhoud:

resp. 1 verzinkboor: Maat 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Opmerking:

Cassette leeg voor 5 verzinkboren zie nr. 150368 5 artikelgroep 15.

Technische beschrijving

Aantal verzinkboren	6
Aantal snijkanten Z	3
Serie	Master Steel
Coating	TiAlN

Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS E
Steek van snijkanten van verzinkboor	ongelijk
Norm	DIN 335 C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Gekleurde ring	rood
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt onder voorwaarden	72 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt onder voorwaarden	58 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	42 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	35 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	31 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	19 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
TOOLOX 33	geschikt	14 m/min	H
TOOLOX 44	geschikt	13 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	geschikt	10 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	17 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	10 m/min	S
GG(G)	geschikt	29 m/min	K
Olie	geschikt onder voorwaarden		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt onder voorwaarden		

Accessoires

Cassette, leeg Voor aantal verzinkboren 5

150368 5