

**Digitale krachtmeter, Meetbereik: 0-2kN****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479131 0-2
GTIN	4067263130314
Artikelklasse	47F

Omschrijving**Uitvoering:**

hydraulische krachtopnemer met digitale manometer. Dankzij de robuuste, eenvoudige mechanische constructie ideaal voor ruwe bedrijfsomstandigheden. 4 1/2-cijferig display met achtergrondverlichting voor een directe weergave van de krachtwaarde maakt een optimale aflezing van de krachtwaarde mogelijk.

De extra grafiekweergave met sleepwijzerfunctie geeft de tendens van de momentele nominale last weer. Min. / max.-geheugen en tarrafunctie kunnen onafhankelijk van de hoofdweergave worden opgeroepen. Voor de eenvoudige en storingsbestendige gegevensoverdracht heeft de CPG1200 een micro-USB-interface; 3xbevestigingsdraad M5 in de bodem van de behuizing.

Voordeel:

Bij gebruik volgens de voorschriften geldt een dichtheidsgarantie van 5 jaar.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief afleesunit, 3 batterijen nr. 081561 gr. LR6, kalibratierapport en transportkoffer.

Technische beschrijving

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Numerieke resolutie	0,01 kN
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Maximale afwijking	±0,5 van de meetbereikendwaarde ±1 digit %
Hoogte krachtopnemer	30 mm
Meetbereik	0 - 2 kN
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Ø Krachtopnemer	75 mm
Ø zuiger	45 mm
Display met achtergrondverlichting	ja
Meettechniek	Digitaal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Producttype	Krachtsmeter