

Garant GRIDLINE

Voor kraan geschikte gereedschapskast voor lades, 36×24G, Type / aantal lades: 5/0**Bestelgegevens**

Bestelnummer	932400 5/0
GTIN	4067263118183
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor kraan geschikte behuizing voor gereedschapskast in 40×28G, geschikt voor lades 36×24G. Met 4 roterende oogjes voor opname aan lasthaak. Met twee sluitstangen voor een veilig transport, afsluitbaar met hangslot (niet bij levering inbegrepen, hangslot met een beugeldiameter tot 6 mm is geschikt). Met 4 U-profielvoeten voor het transport met een hefwagen, er kan van voren en van de zijkant onder worden gereden. Extreem robuuste en versterkte frameconstructie van plaatstaal. Zie voor geschikte lades nr. 931356.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, afdekplaat antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Alleen beperkt geschikt voor gebruik buitenshuis, mag niet worden blootgesteld aan weergereleerde invloeden.

Technische beschrijving

Breedte	1020 mm
Diepte	793 mm

Hoogte	1250 mm
Diepte in G	28
Breedte in G	40
Nuttige hoogte	900 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36x24G
Producttype	Behuizing voor gereedschapskast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------