

Garant GRIDLINE

**Voor kraan geschikte gereedschapskast compleet met lades 200 kg, 36×24G,
Type / aantal lades: 5/6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	932411 5/6
GTIN	4067263118190
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Volledig ingedeelde gereedschapskast in 40×28G, met lades 36×24G. Kast is met een stiftcilinderslot centraal afsluitbaar. Met 4 roterende oogjes voor opname aan lasthaak. Met twee sluitstangen voor een veilig transport, afsluitbaar met hangslot (niet bij levering inbegrepen, hangslot met een beugeldiameter tot 6 mm is geschikt). Met 4 U-profielvoeten voor het transport met een hefwagen, er kan van voren en van de zijkant onder worden gereden. Extreem robuuste en versterkte frameconstructie van plaatstaal. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en afdekplaat antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035. Afdekplaat niet configureerbaar, altijd antraciet, RAL 7016.**

Let op:

Alleen beperkt geschikt voor gebruik buitenshuis, mag niet worden blootgesteld aan weergereleerde invloeden.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet. Sluitstangen moeten vergrendeld zijn.

Technische beschrijving

Lades nuttige diepte	600 mm
Nuttige hoogte	900 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Hoogte	1250 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24
Lades nuttige breedte	900 mm
Aantal lades	6
Breedte	1020 mm
Lades nuttige breedte in G	36
Diepte	793 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36×24G
Producttype	Gereedschapskast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg fronthoogte lade 100 mm	931356 100
	931356 125

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,200 kg
fronthoogte lade 125 mm

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,200 kg
fronthoogte lade 200 mm

931356 200

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,200 kg
fronthoogte lade 300 mm

931356 300

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,200 kg
fronthoogte lade 75 mm

931356 75

Voor kraan geschikte gereedschapskast voor lades Type /
aantal lades 5/0

932400 5/0