



Handschoenpaar 8700 ESD 3D, Handschoenmaat: 7



Bestelgegevens

Bestelnummer	094535 7
GTIN	
Artikelklasse	09H

Omschrijving

Uitvoering:

8700 ESD 3D. Zeer **nauwkeurig tastgevoel** en **slipvrij** met uniek **draagcomfort** dankzij 3D FIT. **Geschikt voor touchscreens.** Geteste huidvriendelijkheid en gecertificeerd volgens Öko-Tex® Standard 100. Bescherming tegen contacthitte tot 100 °C gedurende 15 seconden. Antistatische handschoenen geschikt voor **ESD-toepassingen.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.

Technische beschrijving

Handschoentype	Universele handschoenen
----------------	-------------------------

Beschermingscategorie	Categorie II
Kleding standaard	Oeko-Tex-standaard 100
Inhoud	1
Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Norm	EN 407
EN 407	X1XXXX
EN 388	4131X
Dragermateriaal	Nylon
Coating	PU-nitrilschuim
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart / grijs
Producttype	ESD-handschoenen