

**Digitale meetklok met Bluetooth aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434275 12,5
GTIN	7630041152562
Artikelklasse	45A

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale meetklok met gecombineerde schaal- en cijferweergave (cijferhoogte 10 mm) en mechanische tolerantie markeringen. Weergave-/toetsenpaneel tot 270° draaibaar.

Functie:

Nulstand/Preset, uitvoer van de meetwaarden, omschakelbare telrichting. Toetsenpaneel kan worden geblokkeerd, stand-by-modus. Vastlegging van de onderste en bovenste toleranties, dynamische Min / Max / Max-Min, selectie Ref 1 of Ref 2 (Preset en opgeslagen tolerantie), vermenigvuldigingsfactor, toetsenblokkering, gegevensexport, keuze van de resolutie (0,01 of 0,001 mm).

Met geïntegreerde Bluetooth. IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498928, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910.

Technische beschrijving

Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Aflezing omschakelbaar	0,001 mm
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,003 mm
Batterijtype	Knoopcel
Aantal inbegrepen batterijen	1
Meetkracht	0,65 – 0,90 N
dikte van de behuizing	33 mm
Behuizing-Ø	59,8 mm
Aflezing omschakelbaar	0,00005 inch
Serie	DIALTRONIC
Meetbereik	0 - 12,5 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Kalibratie	C1
IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Cijferhoogte	10 mm
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Preset-functie	ja
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

KalibratieMeetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-kalibratieMeetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Stalen taster Type 10	434900 10
Hardmetalen taster Type 10	434910 10