

**Digitale meetklok met Bluetooth® aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434276 25
GTIN	7630041152579
Artikelklasse	45A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Digitale meetklok met gecombineerde schaal- en cijferweergave (cijferhoogte 10 mm) en mechanische tolerantie markeringen. Weergave-/toetsenpaneel tot 270° draaibaar.

**Functie:**

Nulstand/Preset, uitvoer van de meetwaarden, omschakelbare telrichting. Toetsenpaneel kan worden geblokkeerd, stand-by modus. Vastlegging van de onderste en bovenste toleranties, dynamische Min / Max / Max-Min, selectie Ref 1 of Ref 2 (Preset en opgeslagen tolerantie), vermenigvuldigingsfactor, toetsenblokkering, gegevens export, keuze van de resolutie (0,01 of 0,001 mm).

Met ingebouwde Bluetooth®. IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498928, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910.

**Technische beschrijving**

Kalibratie	C1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Batterijtype	Knoopcel
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,00005 inch
Aflezingsomschakelbaar	0,001 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,004 mm
dikte van de behuizing	33 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
IP-klasse	IP 54
Meetbereik	0 - 25 mm
Meetkracht	0,65 – 1,15 N
Serie	DIALTRONIC
Behuizing-Ø	59,8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Cijferhoogte	10 mm
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth®-interface
Preset-functie	ja
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

## Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 30 mm	023000 30
Geaccrediteerde kalibratie (bijv. DAkkS) Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	023010 100

---

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032

081560 CR2032