



Haakse slijper op accu, Type: 71221661



Bestelgegevens

Bestelnummer	077149 71221661
GTIN	4068708005075
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Fein 18V-accu haakse slijper met AMPShare-accutechnologie, voor effectieve doorslijp-, slijp-, en afbraamwerkzaamheden bij montagewerk.

- **De nieuwe, van de behuizing losgekoppelde FEIN Power Drive-motor is geluidsarm en zorgt voor trillingsarme werkzaamheden.**

Krachtige en robuuste haakse slijper met onderhoudsarme Fein Power Drive Motor.

- **Elektronische toerentalkeuze.**

Levering:

Zonder accu's en zonder lader. Inclusief beschermkap, zonder gereedschap te gebruiken snelspanmoer, antivibratiehandvat, sleutel, L-BOXX.

Opmerking:

Geschikte accu's vindt u onder nr. 073856 - 073858 resp. starterset onder nr. 073863 - 073867

Technische beschrijving

Gewicht	2 kg
Herstartblokkering	ja
Kickbackstop	nee
Accutype	Lithium-ion

Energievoorziening	Netvoeding
Overbelastingsbeveiliging	ja
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Elektronische toerentalkeuze	ja
Zachte aanloop	ja
Maximale schijf-Ø	125 mm
Dodemansschakeling	nee
Maximale vibratie volgens EN	5 m/s ²
Accuspanning	18 V
Maximale doorslijpdiepte	25 mm
Aantal inbegrepen accu's	0
Fabrikantnummer	CCG18-125-12S AS
Maximaal toerental	2500 - 8500 min ⁻¹
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Producttype	Haakse slijper

Accessoires

Li-ion-accuProCore Accutype, accuspanning C18 V	073856 C18
AccustartersetProCore Accutype, accuspanning C18 V	073867 C18