



Compacte haakse slijpers, Type: 72250660



Bestelgegevens

Bestelnummer	077111 72250660
GTIN	4068708005426
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

FEIN – compacte haakse slijper Ø 125 mm.

- **Robuuste, krachtige motor voor dagelijks gebruik.**
- **Optimale gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging en antivibratiehandvat.**
- **Hoge overbelastingcapaciteit dankzij directe motorkoeling, tandwielkop draaibaar in stappen van 90° (optimale schakelaarpositie afhankelijk van toepassing).**
- **Snel zonder gereedschap wisselen van de slijpmiddelen dankzij snelspanmoer.**

Levering:

Handgreep, beschermkap, spanmoer, sleutel.

Technische beschrijving

Maximale schijf-Ø	125 mm
Maximale vibratie volgens EN	5,1 m/s ²
Netfrequentie	50 Hz
Gewicht	2,2 kg
Maximale doorslijpdiepte	35 mm
Kabellengte	4 m

Gegevensblad

Fabrikantnummer	CG15-125BL
Herstartblokkering	ja
Wattage	1500 W
Bijzonderheid	Brushless-motor
Netspanning	230 V
Zachte aanloop	ja
Maximaal toerental	3800 - 9000 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding
Dodemansschakeling	nee
Producttype	Haakse slijper