



Haakse slijper op accu, Type: 71221561



Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 077107 71221561 |
| GTIN | 4068708004719 |
| Artikelklasse | 03F |

Omschrijving

Uitvoering:

Stofbestendige en krachtige 18V AMPShare accu-haakse slijper voor effectieve doorslijp-, slijp- en afbraamwerkzaamheden bij montagewerk. Dubbele productiviteit - tot 50% meer doorslijpen t.o.v. het eerdere systeem dankzij de perfecte combinatie van een high-performance-machine en het krachtige ProCORE-accusysteem. Duurzaam en robuust dankzij een volledig gesloten motorbehuizing. Dit beschermt de motor tegen agressieve keramische en minerale stoffen. Innovatieve koelribben zorgen voor optimale koeling, inclusief temperatuurbewaking.

· **Elektronische toerentalkeuze.**

Levering:

Zonder accu, zonder lader. Inclusief beschermkap, snelspanmoer, antivibratiehandvat, sleutel, L-BOXX.

Opmerking:

Bijbehorende starterset vindt u onder nr. 073863 – 073867.

Technische beschrijving

| | |
|--|-----------------|
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V |
| Herstartblokkering | ja |
| Fabrikantnummer | CCG18-115-12 AS |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) |
| Maximale doorslijpdiepte | 25 mm |
| Accutype | Lithium-ion |
| Gewicht | 2 kg |
| Maximale vibratie volgens EN | 3,7 m/s ² |
| Maximale schijf-Ø | 115 mm |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Toerentalbereik | 2500 - 8500 min ⁻¹ |
| Accuspanning | 18 V |
| Producttype | Haakse slijper |