



Compacte haakse slijpers, Type: 7222906023



Bestelgegevens

Bestelnummer	077111 7222906023
GTIN	4014586900346
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

FEIN – compacte haakse slijper Ø 125 mm.

- **Robuuste, krachtige motor voor dagelijks gebruik.**
- **Optimale gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging en antivibratiehandvat.**
- **Hoge overbelastingcapaciteit dankzij directe motorkoeling, tandwielkop draaibaar in stappen van 90° (optimale schakelaarpositie afhankelijk van toepassing).**
- **Snel zonder gereedschap wisselen van de slijpmiddelen dankzij snelspanmoer.**

Levering:

Handgreep, beschermkap, spanmoer, sleutel.

Technische beschrijving

Kabellengte	4 m
Maximale doorslijpdiepte	35 mm
Maximale vibratie volgens EN	6 m/s ²
Dodemannschakeling	nee
Maximaal toerental	11500 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding

Gegevensblad

Gewicht	2,4 kg
Netfrequentie	50 Hz
Fabrikantnummer	CG17-125
Bijzonderheid	korte uitvoering
Zachte aanloop	ja
Maximale schijf-Ø	125 mm
Herstartblokkering	ja
Netspanning	230 V
Wattage	1700 W
Producttype	Haakse slijper