



Compacte haakse slijpers, Type: 7222916023



Bestelgegevens

Bestelnummer	077111 7222916023
GTIN	4014586900353
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

FEIN – compacte haakse slijper Ø 125 mm.

- **Robuuste, krachtige motor voor dagelijks gebruik.**
- **Optimale gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging en antivibratiehandvat.**
- **Hoge overbelastingcapaciteit dankzij directe motorkoeling, tandwielkop draaibaar in stappen van 90° (optimale schakelaarpositie afhankelijk van toepassing).**
- **Snel zonder gereedschap wisselen van de slijpmiddelen dankzij snelspanmoer.**

Levering:

Handgreep, beschermkap, spanmoer, sleutel.

Technische beschrijving

Dodemansschakeling	nee
Kabellengte	4 m
Wattage	1700 W
Bijzonderheid	Toerental elektronica
Fabrikantnummer	CG17-125INOX
Maximale schijf-Ø	125 mm

Gegevensblad

Zachte aanloop	ja
Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht	2,4 kg
Netspanning	230 V
Herstartblokkering	ja
Netfrequentie	50 Hz
Maximaal toerental	2200 - 7500 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	5 m/s ²
Maximale doorslijpdiepte	35 mm
Producttype	Haakse slijper