

**Compacte haakse slijpers, Type: 7222896023****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077111 7222896023
GTIN	4014586900339
Artikelklasse	03F

Omschrijving**Uitvoering:**

FEIN – compacte haakse slijper Ø 125 mm.

- **Robuuste, krachtige motor voor dagelijks gebruik.**
- **Optimale gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging en antivibratiehandvat.**
- **Hoge overbelastingcapaciteit dankzij directe motorkoeling, tandwielkop draaibaar in stappen van 90° (optimale schakelaarpositie afhankelijk van toepassing).**
- **Snel zonder gereedschap wisselen van de slijpmiddelen dankzij snelspanmoer.**

Levering:

Handgreep, beschermkap, spanmoer, sleutel.

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	6 m/s ²
Maximale schijf-Ø	125 mm
Herstartblokkering	ja
Dodemansschakeling	nee
Wattage	1400 W
Fabrikantnummer	CG14-125V

Netspanning	230 V
Netfrequentie	50 Hz
Energievoorziening	Netvoeding
Bijzonderheid	Toerental elektronica
Kabellengte	4 m
Maximaal toerental	2800 - 11500 min ⁻¹
Maximale doorslijpdiepte	35 mm
Gewicht	2,3 kg
Producttype	Haakse slijper