

REMS

Draadsnijder 'EVA set R' compleet met plaatstalen koffer, Type: 3/8-2



Bestelgegevens

Bestelnummer	820301 3/8-2
GTIN	4039976048378
Artikelklasse	84B

Omschrijving

Uitvoering:

Draadsnijkoppen zijn snel te verwisselen door ze gewoon in de ratelkop met snelvergrendeling te steken. Snijkoppen met lange pijpgeleiding en nauwkeurig ingestelde snijbekken. De snijbekken zijn zeer slijtbestendig en verwisselbaar. Ratel omschakelbaar voor rechtsom of linksom draaien. Met omgekeerde snijbekken ook geschikt voor draadsnijden tot dicht bij de wand (bij korte, reeds geïnstalleerde pijpstukken). Niet geschikt voor VA-pijpen.

Toepassing:

Handzame, lichte draadsnijder om mee te nemen naar de bouwplaats. **Dankzij de kleine kop-Ø kunt u in krappe ruimtes werken.**

T.b.v.:

Whitworth-gasdraad volgens DIN EN 10226 **conisch 1:16.**

Inhoud:

bijbehorende snijkoppen elk 1 st.
(voor Whitworth-gasdraad): 3/8; 1/2; 3/4; 1;
1.1/4; 1.1/2; 2 inch
Ratelarm: 1 St.

Opmerking:

De volgende onderdelen zijn op aanvraag ook los verkrijgbaar:

- **Ratelarm.**
- **complete snijkoppen met bekken, en reservebekken.**

Bij bestelling de gewenste grootte vermelden.

Technische beschrijving

Whitworth-gasdraadsnijkop	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 inch
Aantal ratelarmen	2
Norm	DIN EN 10226
Verpakking	Plaatstalen koffer
Producttype	Draadsnijder

Accessoires

Ratelarm 'Central' Type C2	820600 C2
Plaatstalen koffer voor draadsnijder met ratel 'Central' Type C2	820620 C2
Snijkop met bekken Draadsoort R1/2	820650 R1/2
Snijkop met bekken Draadsoort R2	820650 R2
Snijkop met bekken Draadsoort R3/8	820650 R3/8
Snijkop met bekken Draadsoort R1.1/4	820650 R1.1/4
Snijkop met bekken Draadsoort R1.1/2	820650 R1.1/2
Snijkop met bekken Draadsoort R1	820650 R1
Ratelarm 'Central' Type C1.1/4	820600 C1.1/4
Snijkop met bekken Draadsoort R3/4	820650 R3/4