

**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 12/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260706 12/09
GTIN	4045197655417
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Schachtgrootte	12 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 09T3..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	16 mm
Plaatafmeting	9 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	18 mm
ISO-code houder	SSSCR/L 1212F09
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Totale lengte L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500