



## Digitale terugveerhardheidsmeter1



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 495024 1      |
| GTIN          | 2050002078604 |
| Artikelklasse | 49G           |

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Robuuste behuizing van geëloxeerd aluminium. Evaluatie volgens DIN 50156 en ASTM A956 in Rockwell HRC +amp; HRB, Vickers HV, Brinell HB en trekvastheid staal. Het apparaat kan in willekeurige standen worden gebruikt (horizontaal, schuin omhoog, schuin omlaag...). Intern geheugen voor >1.000.000 meetwaarden, USB-aansluiting voor gegevensoverdracht naar USB-stick.

**Nauwkeurigheid:**

±4 HL (0,5% bij 800 HL).

**Levering:**

Inclusief slaggereedschap type D, hardheidsvergelijkingsblok, USB-kabel, reinigingsborstel, transportkoffer, lader en producentcertificaat.

**Accessoires:**

Oplegelingen voor gebogen oppervlakken, testblokken met DAkkS-certificaat en slaggereedschap type DC, DL, D+15, C en G op aanvraag.

**Reservedeel:**

Verbindingskabel voor slaginstrument 495023.

### Technische beschrijving

## Gegevensblad

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gewicht                   | 430 g  |
| Minimumgewicht meetobject | 2,5 kg |
| Breedte                   | 84 mm  |
| Lengte                    | 154 mm |
| Hoogte                    | 23 mm  |